



## Hipak G2



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



96665369

### Matériaux / Finitions

Corps : Fonte d'aluminium (RAL 9006)

Diffuseur/ Lentilles : Polycarbonate

Le luminaire est sans silicone

### Installation / Montage

Tous les luminaires peuvent être suspendus par un seul point. Les luminaires à optique large sont fournis avec un mousqueton en série (la chaîne doit être commandée séparément : 96502605). Pour les luminaires à optique rack, il est recommandé d'utiliser la suspension à fil fixe ou l'accessoire de fixation murale en surface (à commander séparément) : étrier pour fixation murale (96642765 / 96642914) ou tige de suspension pour plafonnier (96642766), suspension sur fil (96502609) et suspension sur caténaire (96502610). Tous les luminaires sont fournis pré-câblés avec une fiche à connexion rapide.